

Technische daten

**99878-800 | Vakuumpumpe mit autom.
Entlüftung, 85 Liter/Minute, 50/60 Hz 115/230 VAC
wählbar**



Modelle



99878-800

Vakuumpumpe mit autom. Entlüftung, 85 Liter/Minute, 50/60 Hz
115/230 VAC wählbar

*Hinweis: Autofloat-System erfordert Vakuumpumpen mit autom. Entlüftungsfunktion.

*Hinweis: Es sind 2 Vakuumpumpen zum Generieren von Absolutmodusdrücken erforderlich.

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
04/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**