

Technische daten

**99878-800 | Vakuumpumpe mit autom.  
Entlüftung, 85 Liter/Minute, 50/60 Hz 115/230 VAC  
wählbar**



## Modelle



### **99878-800**

Vakuumpumpe mit autom. Entlüftung, 85 Liter/Minute, 50/60 Hz  
115/230 VAC wählbar

---

\*Hinweis: Autofloat-System erfordert Vakuumpumpen mit autom. Entlüftungsfunktion.

\*Hinweis: Es sind 2 Vakuumpumpen zum Generieren von Absolutmodusdrücken erforderlich.

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke (Switzerland) GmbH**

Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: +41 (0) 44 580 7504  
E-Mail: [info@ch.fluke.nl](mailto:info@ch.fluke.nl)  
[www.fluke.ch](http://www.fluke.ch)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
04/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**