

Technische daten

**99878-800 | Vakuumpumpe mit autom.  
Entlüftung, 85 Liter/Minute, 50/60 Hz 115/230 VAC  
wählbar**



## Modelle



### **99878-800**

Vakuumpumpe mit autom. Entlüftung, 85 Liter/Minute, 50/60 Hz  
115/230 VAC wählbar

---

\*Hinweis: Autofloat-System erfordert Vakuumpumpen mit autom. Entlüftungsfunktion.

\*Hinweis: Es sind 2 Vakuumpumpen zum Generieren von Absolutmodusdrücken erforderlich.

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

[www.fluke.de](http://www.fluke.de)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

04/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**